

Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942703 800
GTIN	4062406595500
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×24G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Naud. aukštis	645 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	800 mm
Plotis	750 mm
Plotis G	30
ComfortClose	ne
Svoris	56 kg
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------