

Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942721 900
GTIN	4062406595838
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×24G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	40
Svoris	67 kg
Rankenos padėtis	viršuje

ComfortClose	ne
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Plotis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Naud. aukštis	745 mm
Aukštis	900 mm
Gylis	700 mm
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------