

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,
Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942745 800
GTIN	4062406595869
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Svoris	107 kg
Plotis G	60
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Gylis G	28

Rankenos padėtis	viršuje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Plotis	1500 mm
Naud. aukštis	663 mm
Aukštis	800 mm
ComfortClose	ne
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
---	-------------