


Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942747 900
GTIN	4062406595890
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvims ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	113 kg
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu

Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	60
Aukštis	900 mm
Gylis G	28
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	763 mm
Plotis	1500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
---	-------------