

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,
Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942765 900
GTIN	4062406595913
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Nejrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Aukštis	900 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Naud. aukštis	763 mm
Gylis	700 mm
Plotis G	80
Gylis G	28
Svoris	131 kg
Plotis	2000 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
---	-------------