

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942767 800
GTIN	4062406595920
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Nejrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

**Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Rankenos padėtis	viršuje
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis G	80
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	663 mm
Gylis G	28

Aukštis	800 mm
Plotis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
ComfortClose	ne
Svoris	125 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
---	-------------