

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942767 900
GTIN	4062406595937
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Nejrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvims ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

**Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	763 mm
Gylis G	28
Gylis	700 mm
Plotis	2000 mm

Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Aukštis	900 mm
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
ComfortClose	ne
Svoris	131 kg
Plotis G	80
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
-----------------------------------------	-------------