

Garant**Apsauginė mova su žarnos jungtimi Išorinis sriegis, Dydis: 3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080370 3/8

GTIN

4062406596217

Produktų klasė

01A

Aprašymas**Modelis:**

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414, ISO standartą B ir EN 983.

Pastaba:

GARANT serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

Srauto dydis

2250 l/min

Išorinis prijungimo sriegis

3/8 in

maksimalus darbinis slėgis

16 bar

Produkto rūšis

Mova

