

Garant**Apsauginė mova su žarnos jungtimi Išorinis sriegis, Dydis: 1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080370 1/2
GTIN	4062406596224
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414, ISO standartą B ir EN 983.

Pastaba:

GARANT serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

Išorinis prijungimo sriegis	1/2 in
Srauto dydis	2250 l/min
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Produkto rūšis	Mova

