

**Garant****Apsauginė mova su žarnos jungtimi Vidinis sriegis, Vidinis prijungimo sriegis: 3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080371 3/8
GTIN	4062406596248
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414, ISO standartą B ir EN 983.

**Pastaba:**

GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

GARANT serija 310 skirta beneliukso šalims, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Srauto dydis	2250 l/min
Vidinis prijungimo sriegis	3/8 in
Produkto rūšis	Mova

