

**Garant****Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k10 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191640 8
GTIN	4045197104304
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

**Universali freza su iššlifuotiems drožliužiais grioveliais.** Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.** Universali pjovimo briaunų geometrija.

**Techninis aprašymas**

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	8 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	69 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	19 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NF
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		