

**Spiralinė žarna iš nailono, 3/8 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080105 5
GTIN	4047322470285
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Žarnos iš nailono, todėl **ypatingai didelė gražos jėga** ir **maži slėgio nuostoliai**.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Techninis aprašymas

naudingasis žarnos ilgis	5 m
Spalva	mėlyna
Žarnos vidinis Ø	9 mm
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Kištukinės movos jungtis	3/8 in
Medžiaga	nailoninė spiralinė žarna