

Garant**GARANT Diabolo VHM freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203382 16
GTIN	4045197597649
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****GARANT Diabolo:**

speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinys ypač tinka grūdintų plienų apdirbimui.

Paskirtis:**Kontūrinis frezavimas glotniojo apdirbimo metu.**

(Galiniu paviršiumi galima pjauti tik negiliai).

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	15,6 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Dantų skaičius Z	8
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC	0,025 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	100 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	40 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05xD apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	115 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	90 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	60 m/min	H
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------