

**Garant****VHM dvipusė nuožulų freza, TiAlN, Ø DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208180 6
GTIN	4045197129420
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:****Ypač ilga koto dalis.**

Iš abiejų pusių šlifvuota galvutės dalis **su 45° kampu.**

**Paskirtis:**

**Užvartų nuėmimas iš abiejų pusių ir nuožulų darymas** net ir sunkiai prieinamosiose vietose.

Puikiai tinka **kontūrų apdirbimui.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	4
$L_4 + 0,5$	15 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	6 mm
$L_2 + 0,5$	4 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Forma	smaili
$Ø D_1 + 0,05$	3,9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Nuožulų freza	į priekį ir atgal 45
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	±0,05
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 0,25×L2
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	115 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	M
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB

