

rapid**Žarnų vyniotuvas aliuminio liejinio korpusas, Tipas: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080074 20
GTIN	4030704030092
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Žarnų vyniotuvas su **kreipiamosiomis**, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas **išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas su keliais fiksatoriais apsisukimui**.

Atviras žarnų vyniotuvas su **aliuminio liejinio korpusu**, cinkuotu, **pasukamu išleidimo laikikliu** ir tvirta, **nailonu sutvirtinta PVC žarna**.

Paskirtis:

Tinka orui.

Padidinti ergonomiją poveikį dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Techninis aprašymas

naudingasis žarnos ilgis	20 m
Išėjimo jungtis	3/8 in
Žarnos medžiaga	Polivinilchloridas
maksimalus darbinis slėgis	20 bar
Korpuso medžiaga	Aliuminis

Įėjimo jungtis	3/8 in
Korpuso plotis	380 mm
Korpuso aukštis	375 mm
Korpuso gylis	155 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas