

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085922 20
GTIN	2050000965234
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3–6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	90 N
Aukštis	6 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Ø	20 mm
Sriegis	M4 mm
Sriegio įvorė	taip
Aukštis su sriegiu	13 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C

Svoris	16,5 g
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo <sub>5</sub>
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4	085921 M4
--	-----------