

HOLEX
Monolitinis atpjovimo laikiklis galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 35/50mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	278043 35/50
GTIN	4062406601911
Produktų klasė	22B

Aprašymas
Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	35 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	50 mm
Koto plotis p	20×20 mm
Varžtas	279816 4
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

