

HOLEX
Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 110/170mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	278046 110/170
GTIN	4062406602192
Produktų klasė	22B

Aprašymas
Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	170 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	110 mm
Koto plotis p	25×25 mm
Varžtas	279816 4
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

