

HOLEX**Skirstymo blokas 1/4 colio suspausto oro movai, Skirstytuvo jungčių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080208 4
GTIN	4062406599102
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Skirstymo blokai iš aliuminio (raudonai anoduoti) temperatūros valdymo linijoms. Juos galima tvirtinti tiesiai prie staklių. Aiškus temperatūros valdymo linijų išdėstymas padidina darbo ir gamybos saugumą, o centrinis tiekimas taupo energiją ir tausoja žarnas.

Tiekimo sudėtis:

Skirstymo blokas, įskaitant pramoninę movą Nr. 080230 dyd. 1/4. Be sandarinimo kaiščių.

Pastaba:

Tinkamus fiksatorius rasite Nr. 080207 V.

Techninis aprašymas

Plotis	43,5 mm
Prijungimo sriegis	1/4 in
Skirstytuvo jungčių kiekis	4
Įvado sriegis	3/4 in
Temperatūrų sritis	-20 - 200 °C
Korpuso medžiaga	Aliuminis

maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Ilgis	190 mm
Spalva	raudonas
Produkto rūšis	Skirstymo blokas

Priedai

Pramoninė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in	080230 1/4
Skirstymo blokas 1/4 colio suspausto oro movai Skirstytuvo jungčių skaičius 4	080209 4