

**HOLEX****Skirstymo blokas 1/4 colio suspausto oro movai, Skirstytuvo jungčių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080209 4
GTIN	4062406605018
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Skirstymo blokai iš aliuminio (raudonai anoduoti) temperatūros valdymo linijoms. Juos galima tvirtinti tiesiai prie staklių. Aiškus temperatūros valdymo linijų išdėstymas padidina darbo ir gamybos saugumą, o centrinis tiekimas taupo energiją ir tausoja žarnas.

**Tiekimo sudėtis:**

Skirstymo blokas be jungties, be movų ir be fiksavimo kaiščių.

**Pastaba:**

Tinkamus fiksatorius rasite Nr. 080207 V.

**Techninis aprašymas**

Korpuso medžiaga	Aliuminis
Įvado sriegis	3/4 in
Ilgis	190 mm
maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Plotis	43,5 mm
Temperatūrų sritis	-20 - 200 °C
Prijungimo sriegis	1/4 in
Skirstytuvo jungčių kiekis	4

Spalva	raudonas
Produkto rūšis	Skirstytuvas