

**Garant**

**Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, be dangos,  
Nominalus Ø D: 48,201-Xmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239710 48,201-X
GTIN	4062406605773
Produktų klasė	23A

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

**Kiaurosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą. Tiekimo terminas: 4 savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės gražinti.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos ilgis $l_1$	12 mm
------------------------------	-------

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Laikiklio dydis	29 mm
Galvutės ilgis l	30 mm
Ø ribos	48,201 - 49,2 mm
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Ašmenys	Kermetas
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis tinkamas laikiklis	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Ketus	ribotai tinka	160 m/min	K
GGG	ribotai tinka	140 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		