

Garant**VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 24,201-Xmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 239730 24,201-X |
| GTIN | 4062406606626 |
| Produktų klasė | 23A |

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą. Tiekimo terminas: 4 savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Pjovimo briaunos ilgis l_1 | 14 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Galvutės ilgis l | 26 mm |
| Laikiklio dydis | 20 mm |
| Ø ribos | 24,201 - 25,2 mm |
| Serija | TopCut |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Gręžimo tolerancija | H7 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo technika | HPC |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pusiau standartinis | taip |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | M |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |