

**Garant****VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Aklinoji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 18,201-Xmm****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 239735 18,201-X |
| GTIN             | 4062406606688   |
| Produktų klasė   | 23A             |

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

**Paskirtis:**

**Aklinosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą. Tiekimo terminas: 4 savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

**Techninis aprašymas**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 8     |
| Pjovimo briaunos ilgis $l_1$ | 14 mm |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Laikiklio dydis              | 12 mm                    |
| Galvutės ilgis l             | 26 mm                    |
| Ø ribos                      | 18,201 - 19,2 mm         |
| Serija                       | TopCut                   |
| Danga                        | TiAlN                    |
| Ašmenys                      | VHM                      |
| Norma                        | Gamykliniai standartai   |
| Gręžimo tolerancija          | H7                       |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms   |
| Pjovimo technika             | HPC                      |
| Vidinis aušinimas            | taip                     |
| Pusiau standartinis          | taip                     |
| tinkamas laikiklis           | GARANT TopCut            |
| Produkto rūšis               | Pjovimo galvutė plėtimui |

### Vartotojo duomenys

|                             | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 30 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 25 m/min       | M         |
| Alyva                       | tinka     |                |           |
| drėgnas, maks.              | tinka     |                |           |