

**Garant**

**Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, be dangos,  
Nominalus Ø D: 12,201-Xmm**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 239710 12,201-X |
| GTIN             | 4062406605407   |
| Produktų klasė   | 23A             |

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

**Kiaurosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą. Tiekimo terminas: 4 savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės gražinti.

**Techninis aprašymas**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Galvutės ilgis l | 20 mm |
|------------------|-------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 6                        |
| Laikiklio dydis                        | 10 mm                    |
| Pjovimo briaunos ilgis $l_1$           | 8 mm                     |
| Ø ribos                                | 12,201 - 12,7 mm         |
| Serija                                 | TopCut                   |
| Danga                                  | be dangos                |
| Ašmenys                                | Kermetas                 |
| Norma                                  | Gamykliniai standartai   |
| Gręžimo tolerancija                    | H7                       |
| Naudojama, kai gręžimo tipas           | kai kiaurymė atvira      |
| Pjovimo technika                       | HPC                      |
| Vidinis aušinimas                      | taip                     |
| Pusiau standartinis tinkamas laikiklis | taip                     |
| Produkto rūšis                         | Pjovimo galvutė plėtimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 120 m/min | P         |
| Ketus                           | ribotai tinka | 160 m/min | K         |
| GGG                             | ribotai tinka | 140 m/min | K         |
| Alyva                           | tinka         |           |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |           |