

Garant

VHM plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 23,201-Xmm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239720 23,201-X
GTIN	4062406606305
Produktų klasė	23A

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą. Tiekimo terminas: 4 savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

Laikiklio dydis	20 mm
Pjovimo briaunos ilgis l_1	14 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Galvutės ilgis l	26 mm
Ø ribos	23,201 - 24,2 mm
Serija	TopCut
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis	taip
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
GGG	tinka	60 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		