

**Pūtimo pistoletas, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Produktų klasė	08A

Aprašas**Aprašymas:**

Universalus, iki 10 bar darbinis slėgis. Su 1,5 mm standartiniu antgaliu.

Tiekimo sudėtis:

Su kištukine mova Nr. 080157 dyd. 1/4 colio ir 9 mm žarnos jungiamąja mova.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoleto laikiklius rasite Nr. 955750 ir toliau.

maksimalus darbinis slėgis: 10 bar

Srauto dydis prie 6 bar: 250 l/min

Techninis aprašymas

Tipas	AL
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Medžiaga	Aliuminis
Srauto dydis prie 6 bar	250 l/min

Priedai

Antgalis aliuminio pūtimo pistoletui ALU Tipas 150	080132 150
Antgalis aliuminio pūtimo pistoletui ALU Tipas VARIO	080132 VARIO
Antgalis aliuminio pūtimo pistoletui ALU Tipas SILENT1	080132 SILENT1
Antgalis aliuminio pūtimo pistoletui ALU Tipas SILENT2	080132 SILENT2