



## Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys plienui, be VA, dešininiai, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	255160 1
GTIN	4062406609450
Produktų klasė	29W

### Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Bendras ilgis L	200 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15,25 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	19 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15,25 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	20 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Atsarginė dalis	259981 10
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis