



Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys plienui, be VA, dešininiai, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	255160 3
GTIN	4062406609474
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Laikiklio ISO kodas	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Atsarginė dalis	259981 12
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininiai
Ištekimo gylis iki	3×D
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis