



Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys plienui, be VA, kairiniai, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	255161 3
GTIN	4062406609504
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Laikiklio ISO kodas	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Atsarginė dalis	259981 12
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis