



## Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys plienui, be VA, kairiniai, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	255161 2
GTIN	4062406609498
Produktų klasė	29W

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Laikiklio ISO kodas	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	19 mm

Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	19 mm
Atsarginė dalis	259981 11
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis