



Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys plienui, be VA, kairiniai, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	255161 1
GTIN	4062406609481
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Užspaudimo ilgis L_2	15,25 mm

Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,25 mm
Atsarginė dalis	259981 10
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis