

Garant GRIDLINE

Reguliuojamo aukščio ratukų rinkinys 2 vnt. rinkinys, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	927206 1
GTIN	4062406605285
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Aukščio reguliavimas rankiniu būdu kaip įstatomas modulis į apatinę darbatalio dalį su ratukais, kurių \varnothing 125 mm. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl aukštos kokybės rutulinių guolių, žymių nepaliekančios poliuretano dangos, minimalaus ratukų pasipriešinimo ir tylaus važiavimo. Ratukų komplekto maksimali apkrova yra 100 kg ir jo negalima montuoti ant 900 mm aukščio kojelių. Nesuderinama su Ready-to-go darbataliu. 600 kg Aukštis reguliuojamas kas 20 mm.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinys, sudarytas iš 2 įstatomų modulių, tinka 1 apatinei daliai arba 2 kojoms. Rinkinys susideda iš 2 įstatomų modulių su **fiksuotais ratukais** ir tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Vamzdinis rėmas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Cinkuoti ratukai, nereguliuojami.

Pastaba:

Ratų montavimas padidina 150 mm darbatalio darbinį aukštį. Darbataliui su 2 apatinėmis dalimis Jums reikės 2 rinkinių.

Kad būtų galima apskaičiuoti darbatalio apkrovą, galima atsižvelgti tik į 3 ratukus. Maksimali darbatalio apkrova 150 kg.

Techninis aprašymas

Plotis	45 mm
Aukščio reguliavimo ribos	150 mm
Aukštis	325 mm
Gylis	95 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Keliamoji galia ratukui	50 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Rulonas