

**Garant****Naši kotinė freza, be dangos, Ø js12 DC: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191850 25
GTIN	4045197105608
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Freza su keliomis pjovimo briaunomis ir **su iššlifuotiems drožlialaužiams grioveliais**. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. Paviršius apdorotas specialiai.

**Privalumai:**

**Naši freza.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	50 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8

Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	NF
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		