

rapid**Žarnų vyniotuvas aliuminio liejinio korpusas, Tipas: 20SCS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Žarnų vyniotuvas su **kreipiamosiomis**, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas **išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas su keliais fiksuojamais apsisukimais**.

Atviras žarnų vyniotuvas su **aliuminio liejinio korpusu**, cinkotu, **pasukamu išleidimo laikikliu** ir tvirta, **nailonu sutvirtinta PVC žarna**. Su patentuota, valdoma vyniojimo automatika SCS, kad būtų išvengta susižeidimų ir sužalojimų.

Paskirtis:

Tinka orui.

Padidinti ergonomiją dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Techninis aprašymas

Išėjimo jungtis	3/8 in
Įėjimo jungtis	3/8 in
naudingasis žarnos ilgis	20 m
Žarnos medžiaga	Polivinilchloridas

Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
maksimalus darbinis slėgis	20 bar
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Korpuso aukštis	375 mm
Korpuso gylis	155 mm
Korpuso plotis	380 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas