



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 3xD, Ø DC m7: 37,3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236615 37,3
GTIN	4047109286931
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2xD ir 3xD su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L_1	114 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Koto ilgis L_s	68 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 120408 42-...
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus $\varnothing D$	37,3
Iškyšos ilgis L_A	141 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3xD
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600