

Garant**Naši kotinė freza, be dangos, Ø js12 DC: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191850 15
GTIN	4045197105523
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Freza su keliomis pjovimo briaunomis ir **su iššlifuotiems drožlialaužiais grioveliais**. Priekinių briaunų geometrija vertikaliajam įsigilinimui. Paviršius apdorotas specialiai.

Privalumai:

Naši freza.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	15 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	40 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8

Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	NF
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		