

Garant**Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k12 DC: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191710 30
GTIN	4045197104861
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:****Frezos briaunos su smulkiais drožlialaužiais grioveliais.****Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	5
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,068 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	30 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Bendras ilgis L	121 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	45 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27-30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NF

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		