

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L ₁	24 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020K07
Plokštelės dydis	7 mm
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis L ₄	24 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500