

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	20 mm
Galvutės ilgis $L_1$	22 mm
Koto dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H11
Plokštelės dydis	11 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500