

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500