


**Garant****Įpjovimo plokštelė Sferinė, HU9310, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275015 4
GTIN	4062406612634
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Danga	be dangos
Įpjovos plotis w	4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutralus

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		