

Garant**Įpjovimo plokštelė Sferinė, HU9310, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275015 3
GTIN	4062406612627
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026. Ištekimo peiliai Nr. 274170 – 274171.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Įpjovos plotis w	3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Įpjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutralus
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		