



## Pūtimo pistoletas, Tipas: KS



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080120 KS
GTIN	4047322129282
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Universalus**, iki 10 bar darbinis slėgis. (plastikinis) **reguliuojamas tolygiai**, su pailginimo vamzdeliu.

#### Tiekimo sudėtis:

Su kištukine mova Nr. 080157 dyd. 1/4 colio ir 9 mm žarnos jungiamąja mova.

#### Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoletų laikiklius rasite Nr. 955750.

maksimalus darbinis slėgis: 10 bar

Srauto dydis prie 6 bar: 460 l/min

### Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Medžiaga	Iš plastiko
Srauto dydis prie 6 bar	460 l/min
Tipas	KS

