

**Garant****Naši kotinė freza, be dangos, Ø js12 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191870 8
GTIN	4045197105691
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Freza su keliomis pjovimo briaunomis ir **su iššlifuotiems drožlialaužiams grioveliais**. Priekinių briaunų geometrija vertikaliajam įsigilinimui. Paviršius apdorotas specialiai.

**Privalumai:****Naši freza.****Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	4
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	8 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	35 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8

Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	NF
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		