

## Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, Neodimis, Ø: 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085929 13
GTIN	2050001737601
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas susu 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Magneto šerdis iš neodimio.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

### Techninis aprašymas

maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	6 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Aukštis	20 mm
Paviršiaus medžiaga	nikelis
Ø	13 mm
Nominalioji sukibimo jėga	70 N
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

