

Garant**VHM toroidinė freza HPC, ZOX, Ø f8 DC / R1: 6/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206265 6/1,0
GTIN	4045197539175
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai**. Naši naujos kartos freza HPC apdirbimui.

Paskirtis:

Skirta **darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f _z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,032 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	42 mm
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	1 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	5,7 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,032 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	10 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Kotas	DIN 6535 HA su h6

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,03×D frezuojant kopijuojant
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
Cu	tinka	100 m/min	N
CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB