


Garant
VHM toroidinė freza HPC, ZOx, Ø f8 DC / R1: 8/0,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206260 8/0,5
GTIN	4045197300898
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai**. Naši naujos kartos freza HPC apdirbimui.

Paskirtis:

Skirta **darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu**.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 206255.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	0,5 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,055 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Pastūma f _z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,055 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	7,4 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	21 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,03×D frezavimui kopijuojant
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Cu	tinka	200 m/min	N
CuZn	tinka	240 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

Paslaugos

ribotai tinka

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB