

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085925 10
GTIN	2050000965104
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	5 N
Ø	10 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Aukštis	16 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

