

Garant**VHM freza, dešininė spiralė stambiadantė, be dangos, Ø h10 DC: 8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209410 8 |
| GTIN | 4045197477590 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiamam apdirbimui, griovelių frezavimui.

Dešininė spiralė, **drožlės nukreipiamos į viršų**.

Dydžiai 5M, 6M, 8M: prailgintas modelis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 | 0,16 mm/aps, |
| Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25 | 0,22 mm/aps, |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 8 mm |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 25 mm |
| Bendras ilgis L | 63 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Dantų smulkumas | grubus |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis | kryžminiai dantys |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tipas | W |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | h10 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,5 \times D$, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Koto tolerancija | h6 |
| Produkto rūšis | Frezos |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| PVDF GF20 | tinka | 120 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 120 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 100 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 100 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 120 m/min | N |
| PEEK CF30 | tinka | 110 m/min | N |
| GFK | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| CFK | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|