


rapid**Žarnų vyniotuvas lakštinio plieno korpuse, Tipas: 15****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080076 15 |
| GTIN | 4030704090041 |
| Produktų klasė | 08A |

Aprašymas**Modelis:**

Žarnų vyniotuvas su **kreipiamosiomis**, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas **išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas** su **keliais fiksatoriais apsisukimui**.

Atviras žarnų vyniotuvas, **dažyta, iš dalies cinkuota lakštinio plieno konstrukcija** su **reguliuojamu išleidimo langu** ir **tvirta gumine žarna**.

Paskirtis:

Tinka orui, vandeniui, tepalui ir dyzelinui.

Padidinti ergonominį poveikį dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| naudingasis žarnos ilgis | 15 m |
| išėjimo jungtis | 1/2 in |
| maksimalus darbinis slėgis | 50 bar |
| įėjimo jungtis | 1/2 in |
| Korpuso medžiaga | Plieninis lakštas, dažytas |

| | |
|-----------------|------------------|
| Korpuso aukštis | 494 mm |
| Korpuso gylis | 180 mm |
| Korpuso plotis | 470 mm |
| Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |